



# Шланг удлинительный FinePower НРЕН10

## Назначение устройства

Шланг удлинительный предназначен для увеличения радиуса действия аппарата высокого давления. Идет в комплекте с переходным адаптером. Используется только с основным шлангом.

## Меры предосторожности

- Не используйте шланг с перегибами.
- Не переезжайте шланг автомобилем.
- Никогда не отсоединяйте шланг, находящийся под давлением.
- Не используйте шланг с давлением, превышающим рабочее.

## Технические характеристики

- Модель: НРЕН10.
- Внутренний диаметр: 6,4 мм (1/4").
- Внешний диаметр: 12 мм.
- Максимальная температура: 60° С.
- Максимальное давление: 160 бар.
- Длина шланга: 10 м.
- Комплектация: шланг, M22 внеш./M22 внеш., 2 уплотнительных кольца, переходной адаптер.

## Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует отсутствие дефектов в материале и сборке в течение всего срока хранения при соблюдении условий хранения.

Срок гарантии: 3 месяца.

Срок эксплуатации: 6 месяцев.

# **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Изделие не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## **Дополнительная информация**

**Изготовитель:** Нинбо Миньгоу Клининг Эквипмент Ко., Лтд.  
Шоссе Бэйхай, 26, Бэйлунь, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

**Manufacturer:** Ningbo Mingou Cleaning Equipment Co., Ltd.  
No.26,Beihai Road, Beilun, Ningbo, Zhejiang, China.  
Сделано в Китае.

**Импортёр в России:**  
ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления пользователя.