

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

для модели: FG1010

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Данный комплект устройств предназначен для ввода информации, управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ:

- Тип подключения: беспроводной
- Горячие мультимедийные клавиши: 12 Fn
- Регулируемые ножки
- Нанесение: лазерная гравировка
- Напряжение: 1.5 В
- Частота: 2.4 ГГц
- Рабочий диапазон: до 15 м
- Интерфейс подключения: USB-ресивер
- Работа от 1 батарейки стандарта «AA»

### ХАРАКТЕРИСТИКИ МЫШИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Сенсор: оптический
- Разрешение: 1200-1600-2000 DPI
- Частота опроса: 125 Гц
- Напряжение: 1.5 В
- Количество кнопок: 4
- Рабочий диапазон: до 15 м
- Интерфейс подключения: USB-ресивер
- Работа от 1 батарейки стандарта «AA»

### СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

*Характеристики, указанные в данном руководстве, являются справочными и не могут служить основанием для претензий.*

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Вставьте USB-ресивер в свободный USB-порт ПК.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Использовать строго по назначению.
2. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
3. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
4. Не допускайте механического воздействия на изделие.
5. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

### ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ:

1. Убедитесь, что устройство подключено правильно.
2. Убедитесь, что соответствующий порт ПК работает. Попробуйте использовать другой порт.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

### **УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:**

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

### **УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:**

Устройство не требует специальных условий реализации.

### **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:**

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

### **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:**

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

### **Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:**

Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

*Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.*

*Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.*

### **Изготовитель:**

A-ФОР ТЕЧ КО, ЛТД., Тайвань, 6Ф, Н0108,  
Мин-Чуань Родд, Ксиндиан Дистрикт, Нью Тайпей Сити,  
Тайвань Р.О.К.  
A-Four Tech Co., Ltd., Taiwan, 6F, No. 108,  
Min-Chuan Rd., Xindian District, New Taipei City,  
Taiwan (R.O.C.)

### **Импортер:** 000 «Мерлион»

Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: 000 «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, этаж 2, ком. 31

Дата производства указана на упаковке. Гарантийный срок: 1 год.  
Срок службы: 1 год. Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.

