



SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.GUANGDONG.PRC
ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhooshi Road, Shiyao, Baoan, Shenzhen, Guangdong, PRC
Tel: +86-755-27486668 (800 line) Fax: +86-755-27337777 P.C.: 518108



V620 Plus User Manual

2.0 Computer Multimedia Speaker

V620 Plus V серия. Ноутбукке арналған портативті динамиктер

Пайдаланушы нұсқаулығы
Fenda колонкаларын сатып алғаныңызға рахмет. Қолданар алдында келесі нұсқауларды оқып шығыңыз.

Сақтық шаралары

- 3,5 мм ұшықты дыбыстық емес көздерге қоспаңыз немесе орнатпаңыз, себебі бұл күшейткіш пен динамиктерді зақымдауы мүмкін.
- Жүйеге ешқашан бағде заттарды (инелер, түйреуіштер, тиындар) салмаңыз.
- Жабдықты ылғалды жерде орнатпаңыз және ылғал мен ірден аулақ ұстаңыз. Жабдықтың үстіне гүл вазаларын немесе басқа заттарды қоймаңыз.
- Қызып кетуден сақтанңыз. Жылытқыштардың жанына орнатпаңыз және тікелей жұл саулесінен аулақ ұстаңыз.
- Жабдықты тазалау үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі бұл болмаған беттерді зақымдауы мүмкін. Тек құрғақ жұмсақ шүберекпен сүрткізіңіз.
- Электр тогының соғуын және басқа жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін жүйенің артын ешқашан ашпаңыз.
- Жүйе жұмыс істемесе, оны өшіріп, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құрылы мақсаты
Бұл құрылғы музыканы ойнатуға, ойындарды, фильмдерді және басқаларды дауыстауға арналған.

ASS (Акустикалық Аудио Сервисес) — динамиктің басты жұмысын арттыру үшін Fenda өзінше технология. ASS жүйесі бар динамиктер бас дыбыстық қысымын күшейтеді, жаңы серпінділіктен айқынырақ дыбыс шығара алады.

Орнату нұсқаулары

- 3,5 мм сигнал кабiлiн компьютердiң дыбыс картасына немесе MP3/CD/LD/DVD, т.б. сияқты басқа аудио көзіне жалғаңыз.
- Динамиктiң USB ашасын компьютердiң USB портына қосыңыз.
- Дыбыс деңгейiн реттегішті қажетті деңгейге орнатыңыз.

Жинақталым

- Колонкалар — 2 дана.
- USB кабiлi.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.
- Кепiлдiк талоны.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: v620 plus.
- Шығыс қуаты: 1,2 Вт x 2.
- Жiлiлiк диапазоны: 90 Гц – 20 кГц.
- Сигнал мен шу қатынасы: ≥ 65 дБ.
- Айқас: ≥ 40 дБ.
- Сызықты емес бұрмалау: ≤ 0,7%.
- Өлшемдері: 100 x 66 x 73 мм.
- Салмағы: 0,65 кг.
- Сауда белгiсi: FENDA.

Қолдау көрсетiлетiн жүйелер

Сериялық нөмірді декодтау

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және қадеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұшыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соқыры, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жерігілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамасына сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады. Бұл жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны қадеге жарату керек.

Кепiлдiк мiндеттемелер
Өндiрушi кепiлдiк мерiмi iшiнде құрылғының үздiксiз жұмыс iстеуiне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепiлдiк бередi. Кепiлдiк мерiмi бұйымды сатып алған сәттен

бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепiлдiк қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепiлдiк мерiмi iшiнде тұтынушының қинас iстен шыққан элементтердi тегiн жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтердi жөндеу немесе ауыстыру уәкiлеттi сервис орталықтарының аумағында жүргiзiледi.

Сервистiк орталықтардың өзектi тiлмeсi мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепiлдiк және пайдалану шарттары құрылғының қаптамасында көрсетiлген.

Қосымша ақпарат

Өндiрушi: Шэньчжэнь Фэндэ Текнолоджи Ко., Лтд.
Фэндэ жоғары технологиялар паркi, Чжоукичи тас жолы, Шиньчэ, Баоань, Шэньчжэнь к., Гундун провинциясы, Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импортеру / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нур-Султан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz
Қытайда жасалған.

Өнім Көден одағының «Техникалық құралдардың электромангниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық сипаттама ескертусіз өзгерілуі мүмкін.

展开尺寸	290X105mm
成型尺寸	145X105mm
材质要求	128G铜版纸
印刷要求	单黑印刷
工艺要求	书钉
页码数(页)	4页(成型)

F&D 奋达科技		时间	20191219	订单号	直接切入
品牌	F&D	公司型号	V620A	客户型号	V620Plus
版本	A0	设计内容	说明书 (中英文)	料号	17.7.03d0.2090
电子		电声结构		项目经理	
设计者	杨改改	标准化		PLM编号	
复核		业务		核准	